



Nasadki do bitów, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657930 2
GTIN	4018754103928
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Zastosowanie:

Do mocowania bitów z uchwytem 6-kątnym wg DIN ISO 1173 C8 (5/16 cala).

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

narzędzie wymienne: Końcówka wymienna

szerokość b: 16 mm

wysokość h: 12,5 mm

wymiar: 25 mm

chwyt trzpieniowy: 14×18 mm

Opis techniczny

chwyt trzpieniowy	14×18 mm
wysokość h	12,5 mm
szerokość b	16 mm
narzędzie wymienne	Końcówka wymienna
gniazdo bitów	5/16 cal
wymiar	25 mm
Seria	736/40
materiał	Chromowa stal stopowa.
narzędzie z funkcją grzechotki	nie