

**Erdi****Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem bardzo małe, prawotnące, długość całkowita: 180mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	764050 180
GTIN	4010220031308
Klasa artykułu	73X

## Opis

### Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo; ostrza hartowane indukcyjnie. Podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.

główka nożyc ze stali szlachetnej S (60-62 HRC), **25% mniejszy nakład siły.**

**Do cięcia:** blachy do 1,2 mm, blachy V2A do 1,0 mm.

### Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

do najmniejszych promieni i trudno dostępnych miejsc.

## Opis techniczny

długość ostrzy	20 mm
długość całkowita	180 mm
rodzaj zastosowania	prawotnące
Rodzaj produktu	Nożyce