

Erdi**Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem bardzo małe, lewotnące, długość całkowita: 180mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	764060 180
GTIN	4010220031353
Klasa artykułu	73X

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo; ostrza hartowane indukcyjnie. Podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą. Ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.

główka nożyc ze stali szlachetnej S (60-62 HRC), **25% mniejszy nakład siły.**

Do cięcia: blachy do 1,2 mm, blachy V2A do 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

do najmniejszych promieni i trudno dostępnych miejsc.

Opis techniczny

długość ostrzy	20 mm
długość całkowita	180 mm
rodzaj zastosowania	lewotnące
Rodzaj produktu	Nożyce