

Garant**Wiertła do otworów pod kołki stożkowe, bez powłoki, Ø nom. DC d1: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116310 3
GTIN	4045197029331
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Na obwodzie stożkowo wznoszące się ostrza z rowkami do łamania wiórów. Specjalnie obrobiona powierzchnia.

Zaleta:

Podczas jednego przejścia wywiercone zostają stożkowe otwory 1:50 pod kołki stożkowe wg norm ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

wskazówka:

Ø14;16;20;25 z chwytem MK dostarczonym na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1898 A

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

najmniejsza Ø D₁: 2,9 mm

największa Ø D₂: 4,06 mm

długość nakroju L₁: 5 mm

L₂: 58 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,05 mm/obr,
długość nakroju L ₁	5 mm
Liczba ostrzy Z	2
największa Ø D ₂	4,06 mm
Ø nom. D _c	3 mm

Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	100 mm
L ₂	58 mm
najmniejsza Ø D ₁	2,9 mm
norma	DIN 1898 A
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
Zbieżność stożka	1:50
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte