

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, Ø h8: 28,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116320 28,5
GTIN	4045197029812
Klasa artykułu	12C

Opis**Wykonanie:**

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i **poprawiająca odprowadzanie wiórów.**

Materiał ostrza

 ; HSS

typ: N

Kąt linii śrubowej: 20-30 stopni

chwyt: Stożek Morse'a

chłodzenie wewnętrzne: false

norma: DIN 345

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 175 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 296 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø nomin.	28,5 mm
Długość rowków mocujących	175 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	296 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
norma	DIN 345
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	132,25 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	20-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez