



Wkrętaki dynamometryczne, Typ: 6IP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659950 6IP
GTIN	4013288093387
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform, powyżej 5 Nm uchwyt pistoletowy. Każdy wkrętak jest **wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni** dla danej wielkości śrub.

Pierścień chroni układ mechaniczny w uchwycie przed przestawieniem. Wielkość i rodzaj końcówek (profil), jak i moment obrotowy oznaczone są na końcu uchwytu.

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał. Dalsze **dokręcanie śruby nie jest możliwe**.

Wielk. 2 4 do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Wielk. TX6 - TX20 z profilem Torx®. Wielkość TX20 z uchwytem pistoletowym.

Wielk. 6IP – 20IP do śrub o profilu Torx Plus®.

Zastosowanie:

Idealny do montażu płytek skrawających.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: Dociąganie w prawo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 10\%$

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 10\%$

długość całkowita L: 175 mm

długość grotu: 65 mm

nastawiony moment obrotowy: 0,6 Nm

nastawiony moment obrotowy: 60 cNm

Opis techniczny

długość grotu	65 mm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±10 %
nastawiony moment obrotowy	60 cNm
nastawiony moment obrotowy	0,6 Nm
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wstępnie ustawiony
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Kształt przyłącza	stała
długość całkowita L	175 mm
przełączalny odczyt	cNm
norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	Wyzwalający
Zasada zadziałania	mechaniczne sprzęgło ślizgowe
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo
możliwość protokołowania danych	nie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechanicznie
nastawiona na stałe wartość momentu obrotowego	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne