

**Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych TAURUS®, Typ: 1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	770512 1
GTIN	4007081560009
Klasa artykułu	74A

**Opis****Wykonanie:**

Ciśnienie robocze 5-7 barów. Zdejmowany pojemnik na trzpienie.

**Zalety:**

**System szczęk** zapewnia bardzo duże okresy trwałości i pewny chwyt nitów. Niewielkie zużycie sprężonego powietrza dzięki podwójnemu wykorzystaniu: do osadzenia **oraz** odessania odpadu nitu. Bardzo szybki cykl roboczy.

**w dostawie::**

Klucze montażowe o rozwarości 12 / 27 i 14/17. 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml i 1 pojemnik do uzupełniania oleju. Zawiera nasadki 17/18, 17/20, 17/22.

**Opis techniczny**

zużycie powietrza na nit	1 l
masa	1,3 kg
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	3,2 mm
maksymalna $\varnothing$ trzpienia	2,5 mm
skok przyrządu	15 mm

do nitów zrywanych stalowych/aluminiowych do	4 mm
przyłącze do węża	6 mm
siła osadzania przy 5 bar	4200 N
przyłącze do węża	1/4 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych