



Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych TAURUS®, Typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770512 3
GTIN	4007081580007
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Ciśnienie robocze 5-7 barów. Zdejmowany pojemnik na trzpienie.

Zalety:

System szczęk zapewnia bardzo duże okresy trwałości i pewny chwyt nitów. Niewielkie zużycie sprężonego powietrza dzięki podwójnemu wykorzystaniu: do osadzenia **oraz** odessania odpadu nitu. Bardzo szybki cykl roboczy.

w dostawie::

Klucze montażowe o rozwartości 12 / 27 i 14/17. 1 buteleczka oleju hydraulicznego 100 ml i 1 pojemnik do uzupełniania oleju. Nasadki nr 17/36, 17/40, 17/45.

Opis techniczny

skok przyrządu	25 mm
do nitów zrywanych stalowych/aluminiowych do	6,4 mm
przyłącze do węża	6 mm
zużycie powietrza na nit	4,8 l
siła osadzania przy 5 bar	14000 N

Karta danych

masa	1,9 kg
maksymalna Ø trzpienia	4,5 mm
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	6,4 mm
przyłącze do węża	1/4 cal
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych