



## Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, typ: A31



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	719870 A31
GTIN	4045197504173
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.

Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze **sprężyną rozwierającą. Kształt B – szczęki odgięte o 90°**

#### Zalety:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

#### Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny kątowy

długość całkowita: 210 mm

do zewnętrznych pierścieni osadczych o  $\varnothing$ : 40 - 100 mm

$\varnothing$  końcówek: 2,3 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ końcówek	2,3 mm
długość całkowita	210 mm
Kształt	B

do zewnętrznych pierścieni osadczych o Ø	40 - 100 mm
norma	DIN 5254 B
zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych	Pierścień zewnętrzny kątowy
kształt szczęk	odchylony o 90°
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Ostrza ze stali specjalnej, część uchwytu i przegubu kuta
materiał uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał końcówki	stal specjalna
powierzchnia	czarny
z ogranicznikiem	nie
przegub ze sprężyną rozwierną	tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym	nie
Końcówki wymienne	nie