

Garant

Płytki z zarysem częściowym 60° zewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 0,5-1,5mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270738 0,5-1,5
GTIN	4045197926067
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem częściowym 60° do gwintów zewnętrznych.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Maksymalny skok gwintu	1,5 mm
skok gwintu	0,5 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	profil częściowy
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH

Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,17 mm
Wielkość płytki L	11 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadają się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadają się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadają się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	130 m/min	K
CuZn	nadają się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się warunkowo		

