



Para rękawic z PVC 6230, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094236 10
GTIN	4059904093805
Klasa artykułu	09H

Opis

Wykonanie:

6230. Rękawice antystatyczne do zastosowań **ESD**. Nadają się także do obsługi **ekranów dotykowych**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.

Opis techniczny

wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie

pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
EN 388 odporność na przecięcie	1
dopasowany kształt	dobry
EN 388 odporność na przekłucie	1
oddychanie	dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
materiał powłoki	PU
rozmiar rękawic	10
Ochrona przed gorącem	brak
pryczepność na mokro	umiarkowany
EN 388 odporność na rozerwanie	3
bez dimetyloformamidu	nie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania	13G
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
zastosowanie	wielorazowe
EN 388.	3141X
materiał podłoża	nylon/karbon
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	białe / szare
masa	14 g
Rodzaj produktu	Rękawice ESD

