

**Garant****Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 2
GTIN	4045197926425
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

**Zastosowanie:**

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 4

zakres Ø: 1,901 - 2,12 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 25 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 34 mm

długość całkowita L: 50 mm

Liczba ostrzy Z: 4

chwyt kwadratowy □: 1,6 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
chwyt kwadratowy □	1,6 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	25 mm
zakres Ø	1,901 - 2,12 mm
długość całkowita L	50 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	34 mm

Ø nom. D <sub>c</sub>	2 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami