

Garant**Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 7
GTIN	4045197926548
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową 7 – 8°** i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 6

zakres Ø: 6,701 - 7,1 mm

długość ostrzy L_c: 54 mm

Długość wysięgu L₁: 69 mm

długość całkowita L: 107 mm

Liczba ostrzy Z: 6

chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	7 mm
chwyt kwadratowy □	5,5 mm
długość ostrzy L _c	54 mm
zakres Ø	6,701 - 7,1 mm
długość całkowita L	107 mm
Długość wysięgu L ₁	69 mm

Liczba ostrzy Z	6
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami