


Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z tolerancją liczbową, Typ: A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484410 A
GTIN	2050001956637
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

wskazówka:

Przykład: 15,8 m6 lub 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 3,001 – 5,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	3,001 – 5,999 mm
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø
maks. 20 mm

018400 20

Kalibracja DAkKS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm

019620 60