


## Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z tolerancją liczbową, Typ: D



### Dane zamówienia

|                  |          |
|------------------|----------|
| Numer katalogowy | 484410 D |
| GTIN             |          |
| Klasa artykułu   | 48B      |

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

#### Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

#### wskazówka:

Oznaczenie typu opisuje wymiar nominalny w milimetrach (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Przykład: 15,8 m6 lub 41,04 + 0,01 / – 0,02.

### Opis techniczny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| wymiar nominalny | 13,001 - 16,999 mm |
| pole tolerancji  | A                  |
| pole tolerancji  | B                  |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| pole tolerancji | C          |
| pole tolerancji | CD         |
| pole tolerancji | D          |
| pole tolerancji | E          |
| pole tolerancji | EF         |
| pole tolerancji | F          |
| pole tolerancji | FG         |
| pole tolerancji | G          |
| pole tolerancji | H          |
| pole tolerancji | JS         |
| pole tolerancji | J          |
| pole tolerancji | K          |
| pole tolerancji | M          |
| pole tolerancji | P          |
| pole tolerancji | N          |
| pole tolerancji | R          |
| pole tolerancji | S          |
| pole tolerancji | U          |
| pole tolerancji | T          |
| pole tolerancji | V          |
| pole tolerancji | X          |
| pole tolerancji | C          |
| pole tolerancji | ZA         |
| pole tolerancji | Z          |
| pole tolerancji | ZB         |
| pole tolerancji | ZC         |
| norma           | DIN 2245-1 |
| norma           | DIN 7163   |
| norma           | DIN 1938-1 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| jakość          | 7  |
| jakość          | 8  |
| jakość          | 9  |
| jakość          | 10                                       |
| jakość          | 11                                       |
| jakość          | 12                                       |
| jakość          | 13                                       |
| Kalibracja      | L6                                       |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach |

## Usługi

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibracja DAkksWymiar pośredni maksymalna $\varnothing$ 60 mm            | 028340 60 |
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych $\varnothing$ maks. 20 mm | 028300 20 |