

**Garant**
**Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 20 mm, od szerokości rowka m: 2 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290354 2
GTIN	4045197926654
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Ważne:

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego 48 mm.)

### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita  $L_1$ : 50 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 2 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 25 mm

$\varnothing$  uchwytu płytki  $D_2$ : 6,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 3,5 mm

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min}$ : 7,3 mm

śruba: 290399 1

## Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	2 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3,5 mm

Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	7,3 mm
Długość użyteczna $L_1$	25 mm
śruba	290399 1
$\varnothing$ chwytu	20 mm
R2	3,25 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	6,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	50 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego