

Garant**Nóż eco obracany, krótki, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Chłodzenie dyszami precyzyjnymi zapewnia skuteczne obniżenie obciążenia termicznego, gdyż strumień chłodziwa skierowany jest optymalnie między wióry a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i wyższą niezawodność procesu technologicznego.

Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: DCLNR/L 2020X12

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Szerokość funkcjonalna L₄: 26 mm

długość główki L₁: 29 mm

długość całkowita L: 88 mm

płytko podporowa: 259033 2

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L ₄	26 mm
płytko podporowa	259033 2
wielk. płytki	12 mm

kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2020X12
Wielkość chwytu	20 mm
śruba do płytki podporowej	259027 2
długość główki L ₁	29 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
długość całkowita L	88 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259036 8
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże