

Garant**Noże eco krótkie, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260295 16/11
GTIN	4045197927163
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i większą niezawodność procesu technologicznego. Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO chwytu: SDJCR/L 1616X11

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Szerokość funkcjonalna L₄: 20 mm

długość główki L₁: 29 mm

długość całkowita L: 74 mm

śruby mocujące: 269023 3

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
płytko podporowa	269007 1
długość całkowita L	74 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616X11
długość główki L ₁	29 mm
śruba do płytki podporowej	269013 1
śruby mocujące	269023 3
Wielkość chwytu	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500