

**Garant****Noże eco krótkie, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/08 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 251908 25/08  |
| GTIN             | 4045197927378 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: DWLNR/L 2525X08

pasująca wymienna płytko skrawająca: WN.. 0804..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 32 mm

długość całkowita L: 104,5 mm

płytko podporowa: 259033 6

**Opis techniczny**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| kod ISO uchwytu            | DWLNR/L 2525X08 |
| wielk. płytki              | 8 mm            |
| śruba do płytki podporowej | 259027 4        |
| długość całkowita L        | 104,5 mm        |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| płytko podporowa                      | 259033 6     |
| pasująca wymienna płytka skrawająca   | WN.. 0804..  |
| długość główki L <sub>1</sub>         | 32 mm        |
| Wielkość chwytu                       | 25 mm        |
| łapa ze śrubą i sprężyną              | 259036 10    |
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> | 32 mm        |
| rodzaj zastosowania                   | prawe        |
| norma                                 | DIN ISO 5610 |
| chłodzenie wewnętrzne                 | tak          |
| Kąt ustawienia κ                      | 95 stopni    |
| Rodzaj produktu                       | Noże         |

## Aksesoria

|   |             |
|---|-------------|
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500  |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10                                | 674248 TX10 |