

Garant
Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 35 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	160200 35
GTIN	4045197927545
Klasa artykułu	10N

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 10

zakres Ø: 33,201 - 35,2 mm

długość ostrzy L_c: 142 mm

Długość wysięgu L₁: 177 mm

długość całkowita L: 284 mm

Liczba ostrzy Z: 10

chwyt kwadratowy □: 26 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	35 mm
chwyt kwadratowy □	26 mm
zakres Ø	33,201 - 35,2 mm
długość całkowita L	284 mm
Długość wysięgu L ₁	177 mm
Liczba ostrzy Z	10

długość ostrzy L _c	142 mm
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami