

HOLEX®**Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415100 1000
GTIN	4045197927699
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

materiał: Stal stopowa, INOX

norma: DIN 862

Opakowanie: Stabilny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

granica błędu: 0,12 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,12 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
Opakowanie	Stabilny pojemnik
podziałka	1/128 cal
długość szczęk	150 mm

podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy	018940