

HOLEX**Suwmiarki warsztatowe, z podziałką milimetrową i calową, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415100 200
GTIN	4045197927668
Klasa artykułu	41Z

Opis**Wykonanie:**

Ukośne macki górne do pomiarów w rowkach gwintów oraz w wąskich podcięciach. Odsadzone i zaokrąglone szczęki dolne do pomiarów wewn. Kontrastowa skala.

Opis techniczny

długość szczęk	60 mm
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	A1
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
podziałka	1/20 mm
podziałka	1/128 cal
norma	ISO 13385
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,05 mm
podziałka noniusza mm/cal	tak
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm

021000 200

Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm

021010 200