

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	2,4 mm
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia