

Garant**CNMG 160612, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160612 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Gatunek	HB7120-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
promień naroża	1,2 mm
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia