

Garant**CNMG 160612, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7140-1

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia