


**SNMM 190624, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMM 190624 HB7120-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 12 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VR
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,6 mm
promień naroża	2,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	2 - 12 mm
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 210 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia