

Garant**Przecinak eco wzmocnione, prawe, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa do uchwytów innych producentów.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie. Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 19,5 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	90 mm
wysokość h ₁	25 mm
wysokość przecinaka h ₅	32 mm
Seria	Eco
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Przecinaki