

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,05 mm
promień naroża	1,6 mm

Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia