

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	5,5 mm
promień naroża	1,6 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia