

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 32/16 mm kod ISO uchwytu: MVVNN 3225P16
pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 12,5 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 45 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 170 mm
płytki podporowa: 259031 39

Opis techniczny

płytki podporowa	259031 39
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	12,5 mm
śruba do płytki podporowej	259025 3
Wielkość chwytu	32 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
kod ISO uchwytu	MVVNN 3225P16
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	45 mm
wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	170 mm

rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500