


**Garant****SNMM 120412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 210 m/min
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VR
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	2 - 12 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 120412

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia