


**SNMG 150608, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150608 HB7120-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe

Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia