

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokości 800 mm, wysokość / szerokość półek: 2000/1785 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990960 2000/1785
GTIN	2050001685384
Klasa artykułu	960

Opis

Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

Maksymalna nośność półki: 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne wyposażenie i odbiór składowanej rzeczy.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1899 mm

liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi: 3

Maksymalne obciążenie półki: 670 kg

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1899 mm
szerokość	1899 mm
wysokość	2000 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość półki	800 mm
liczba poziomów magazynowania z panelami stalowymi	3
montaż przez klienta	tak
Maksymalne obciążenie półki	670 kg
materiał poziomów magazynowania	panele stalowe
szerokość półki	1785 mm
głębokość	800 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość regału	1785 mm
wys. regału	2000 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 800 mm

