

Garant**DNMG 150412, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150412 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	M

promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia