


DNMG 150408, Gatunek: HB7120-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min

liczba wymian	4
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VG
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,