

**DNMG 150408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągle
Materiał ostrza 	HM

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Łamacz wiórów	VG
Zastosowanie główne	M
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,