

Garant**DNMG 150412, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150412 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia