


Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia