

**DNMG 150404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VS

Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
liczba wymian	4
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,