

**ROLLER****Zestaw jednoręcznej giętarki do rur, w stalowej kasce****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	821200
GTIN	4044942026359
Klasa artykułu	84C

**Opis****Wykonanie:**

Solidny napęd gnący z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, z mechanicznym przesuwem zębatkowym (szybki przesuw i powrót), uniwersalnym chwytem ślizgów wraz ze ślizgiem i segmentami gnącymi ze wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu. Kąt gięcia do 180°.

**Zastosowanie:**

Do gięcia miękkich rur miedzianych w otulinie, powlekanych rurek ze stali węglowej systemu Pressfitting, precyzyjnych rurek stalowych miękkich wg DIN 2391-2394, rur gładkich, powlekanych oraz rur wielowarstwowych systemu Pressfitting.

**Zawartość:**

napęd gnący: 1 szt.

Ślizg uniwersalny: 1 szt.

Po 1 segmencie gnącym do rur o  $\varnothing$  zewn.: wielk. 12; 15; 18; 22 mm

promień gięcia (środek rury): wielk. 36; 55; 72; 86 mm

**Opis techniczny**

promień gięcia (oś rury)	36 mm
promień gięcia (oś rury)	55 mm
promień gięcia (oś rury)	72 mm
promień gięcia (oś rury)	86 mm

liczba napędów gnących	1
liczba segmentów gnących	4
maksymalny kąt gięcia	180 stopni
materiał napędu gnącego	aluminiowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu	Giętarki kątowe