

**Cyfrowy mikrometr z ostrzem pomiarowym, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Łatwo czytelne wskazania cyfrowe z dodatkowym odczytem analogowym. Solidny korpus metalowy.

Obracające się wrzeciono pomiarowe, powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekany.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

podziałka bębena pomiarowego: 1/50

stopień ochrony IP: IP 54

Kalibracja: B1

odczyt: 0,001 mm

odczyt: 0,00005 cal

granica błędu: 4 μ m

Opis techniczny

odczyt	0,001 mm
odczyt	0,00005 cal
Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	4 μ m

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt	mm / cale
podziałka bębena pomiarowego	1/50
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
--	------------