

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: SCSCR/L 2525M12  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 27 mm  
długość całkowita L: 151 mm  
śruby mocujące: 269028 20

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	SCSCR/L 2525M12
płytki podporowa	269005 6
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
śruby mocujące	269028 20
długość główki L <sub>1</sub>	27 mm
wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	151 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Zestaw noży chwyt / wielkość płytki 25 mm	265110 25