

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: SCSCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm
długość główki L₁: 24 mm
długość całkowita L: 126 mm
śruby mocujące: 269028 20

Opis techniczny

długość główki L ₁	24 mm
płytki podporowa	269005 6
długość całkowita L	126 mm
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 20
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 2020K12
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 5
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 2	269028 2