

Garant**Wózki stołowe T5, Typ: T54****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 918530 T54 |
| GTIN | 4045197611840 |
| Klasa artykułu | 91T |

Opis**Wykonanie:**

2 powierzchnie ładunkowe
Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918570; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1020 mm

szerokość: 980 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 |
| wysokość półki górnej | 850 mm |
| głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm |
| nośność półki górnej | 80 kg |
| Ø koła | 125 mm |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 |
| wysokość | 1020 mm |
| materiał kółka | ogumienie pełne |
| głębokość | 509 mm |
| typ | T54 |
| szerokość | 980 mm |
| masa | 34 kg |
| Nośność maksymalna | 250 kg |
| norma | EN 1757-3 |
| wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 195 mm |
| Rodzaj produktu | Wózek stołowy |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Dodatkowa szuflada do wózków stołowych Typ 75 | 918556 75 |
| Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych | 918581 |
| Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP2 | 918580 SP2 |
| Półki pośrednie do wózków stołowych T5 i T7, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm | 918570 500 |