

**Garant****Wózki stołowe T7, Typ: T74****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918540 T74
GTIN	4045197611864
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

3 powierzchnie ładunkowe.<br>Możliwość mocowania półki środkowej na 3 wysokościach. Spawana konstrukcja stalowa, platforma z **plyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

**Norma:****EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ścianka perforowana blaszana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1020 mm

szerokość: 980 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

## Opis techniczny

szerokość	980 mm
norma	EN 1757-3
głębokość	509 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
wysokość półki górnej	850 mm
typ	T74
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
nośność półki środkowej	80 kg
Nośność maksymalna	250 kg
Ø koła	125 mm
wysokość	1020 mm
masa	45 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość półki środkowej	522 mm
nośność półki górnej	80 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

## Akcesoria

Półki pośrednie do wózków stołowych T5 i T7, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm	918570 500
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP2	918580 SP2
Dodatkowa szuflada do wózków stołowych Typ 75	918556 75

