




Drabiny wolnostojące z podestem, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966272 12
GTIN	4003866416356
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Drabiny wolnostojące ze stopniami o głębokości 80 mm, z zagiętą krawędzią. Duży podest roboczy z aluminiowej blachy żeberkowej (380×390 mm). Półka aluminiowa. Standardowo dwie poręcze zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie. Optymalna stabilność dzięki dwóm taśmom perlonowym o wysokiej wytrzymałości, stanowiącym zabezpieczenie przed rozsunięciem.

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131, BGV D 36 und BGI 694.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość robocza około: 5,1 m

wysokość podestu bez poręczy: 3,11 m

szerokość platformy: 380 mm

głębokość platformy: 390 mm

dolna szerokość zewnętrzna: 0,86 m

masa: 22 kg

Opis techniczny

wysokość robocza około	5,1 m
głębokość platformy	390 mm
wysokość podestu bez poręczy	3,11 m
z korytkiem do odkładania części	tak
głębokość stopni	80 mm
zabezpieczenie przed rozsunięciem	dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
liczba stopni wraz z podestem	12
szerokość platformy	380 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0,86 m
Poręcze	2
masa	22 kg
możliwość chodzenia	jednostronne
norma	EN 131; BGV D 36; BGI 694
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak