



Nożyce do wycinania rowków/cięcia blachy, Typ: 723031



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078102 723031
GTIN	4014586874661
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

nożyce do wycinania rowków.

- cięcie bez powodowania odkształceń;
- otwarta głowica skrawająca, dla lepszej widoczności przy cięciu;
- system szybkiej wymiany QuickIN, do szybkiej wymiany noży bez konieczności użycia klucza i bez regulacji.

Opis techniczny

pobór mocy	350 W
Szerokość cięcia	5 mm
oznaczenie producenta	BSS 1.6 CE
masa	1,4 kg
maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	0,8 mm
liczba skoków	3800 min ⁻¹
min. promień łuku	90 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
prędkość skrawania	6 - 10 m/min

długość przewodu	5 m
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,6 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Nożyce