

**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 1,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 1,2
GTIN	4045197534576
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 14,2 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 16 mm

długość całkowita L: 38 mm

\varnothing chwytu D_s : 1,2 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	16 mm
\varnothing nom. D_c	1,2 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8

Ø chwytu D _s	1,2 mm
długość całkowita L	38 mm
norma	DIN 338
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	14,2 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte