

## Garant

### Frezy torusowe Diabolo VHM R1 0,3, TiAlN, Ø Dc×L1: 2X35 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	206158 2X35
GTIN	4045197935304
Klasa artykułu	11X

#### Opis

##### Wykonanie:

Tolerancje:

- **promień ostrzy:  $RS_1 = \pm 0,0025$  mm.**
- **Ø szyjki:  $D_4 = 0 / -0,01$  mm.**

##### **GARANT Diabolo:**

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane **dobrane do obróbki twardych materiałów w obszarze wysokiej wydajności**. Nadają się również do **obróbki miedzi elektrolitycznej**.

Podwójnie zaszlifowany dwufazowy szlif wklęsły do bardzo dokładnej obróbki twardych materiałów.

**Kąt odsadzenia  $\alpha = 16^\circ$ .**

##### **wskazówka:**

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję  $a_p$ !

Wartości dla:

Obcinanie:  $a_p = 0,1 \times D \times a_{p, kor.}$

Kopiowanie:  $a_p = 0,05 \times D \times a_{p, kor.}$

**W celu obliczenia szybkości posuwu  $v_f$  użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!** np.:  $v_f = 18000$  [obr./min]  $\times$   $f_z$  [mm/Z]  $\times$   $z$

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

chwyt: DIN 6535 HA h5

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy  $L_c$ : 2 mm

Promień ostrza  $R_1$ : 0,3 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 35 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 1,91 mm

długość całkowita L: 80 mm

## Opis techniczny

wysięg $L_1$ z szyjką	35 mm
posuw $f_z$ przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC	0,025 mm
chwyt	DIN 6535 HA h5
Czynnik korekcji $a_{p\text{ korr}}$	0,2
Kąt linii śrubowej	30 stopni
Ø ostrzy $D_c$	2 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
Promień ostrza $R_1$	0,3 mm
Ø szyjki $D_1$	1,91 mm
Liczba zębów $Z$	2
Ø chwytu $D_s$	4 mm
długość całkowita $L$	80 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,02 mm
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 65 HRC	0,025 mm
długość ostrzy $L_c$	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ przy obcinaniu	0,04 mm
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	norma zakładowa
typ	H
Tolerancja Ø nominalnej	0 / -0,005
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	0,05×D przy frezowaniu kopiowym

chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe