

HOLEX®**Wiertła kręte z HSS/E, bez powłoki, Ø DC h8: 10,2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114405 10,2
GTIN	4045197535474
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków mocujących: 87 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 133 mm

Ø chwytu: 10,2 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	87 mm
Ø nom. D_c	10,2 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D_s	10,2 mm

długość całkowita L	133 mm
norma	DIN 338
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	71,7 mm
kąt wierzchołkowy	135 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych + wierćta kręte pod gwint do gwintów metrycznych M3-12	146725 M3-12
---	--------------

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych + wierćta kręte pod gwint do gwintów metrycznych M3-12	146925 M3-12
--	--------------